



Precisie-binnenmeetgereedschapset, staal, zonder meetklok SU, Meetbereik: 50-230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435060 50-230
GTIN	2050001046659
Artikelklasse	46F

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcenterend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende \emptyset geschiedt via vaste, verwisselbare meetpenen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur. Vaste tasters **van staal**.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \emptyset , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal tasters	18
Meetdiepte	180 - 230 mm
Aantal precisie-meetgereedschappen	2
Meetbereik	50 - 230 mm
Aantal meetschijven	7
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S9
Producttype	2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeet-gereedschapsset Meetbereik 50-230 mm	020580 50-230
---	---------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm	484030 125
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 275 mm	484030 275
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 175 mm	484030 175
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
Stalen taster Type 16	434900 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 225 mm	484030 225
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100