

Mitutoyo**Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok, Meetbereik: 18-35 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435202 18-35
GTIN	4946368612508
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring-Ø.

Tasters met HM-tasterkogel.

Toepassing:

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op Ø-nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

Levering:

Inclusief meetklok nr. 432050 maat 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

Kalibratie: C1

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok: 0,5 µm

Meetdiepte: 100 mm

Aantal tasters: 9

Centreerschotel breedte: 12,7 mm

Technische beschrijving

Meetbereik	18 - 35 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm

Aantal tasters	9
Meetdiepte	100 mm
Centreerschotel breedte	12,7 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Kalibratie	C1
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	013210 10
Kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	013520 60
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	012930 60
DAkKS-kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
Kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60

Accessoires

Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435220 0,5
Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 1 mm	435220 1
Meetklok Meetbereik / behuizing-Ø 10/58 mm	432050 10/58
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap 1 st. Type 18-35	439914 18-35