



Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus, Inhoud: 20l



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 084260 20 |
| GTIN | 2050000971914 |
| Artikelklasse | 08J |

Omschrijving

Uitvoering:

chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor **hoge eisen**.

Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Hoogrendement-koelsmeerconcentraat voor **zeer moeilijk verspaanbare en hoogvaste materialen**, moeilijk te bewerken aluminiumlegeringen en zachte metalen, aminevrij.

Voordeel:

Verbeterd de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

Concentraten zijn **roestwerend**, lakvriendelijk, **fysiologisch onbezwaarlijk**, zeer **goed bestand tegen besmetting door bacteriën**, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Universeel geschikt voor **alle verspaningswerkzaamheden** (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, **zagen**, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale **mengverhouding 1: 20**, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Opmerking:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar. Deze zijn optimaal afgestemd op alle andere Jokisch-producten (geen kleverige resten) en kunnen ook als hydraulische olie en tandwielolie worden gebruikt.

Uitvoering: Jerrycan
Inhoud: 20 l

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Uitvoering | Jerrycan |
| Kleur | lichtbruin |
| Kinematische viscositeit | 93 mm ² /s |
| Opslagtemperatuur | 5 - 40 °C |
| Inhoud | 20 l |
| Producttype | Koelsmeermiddel |

Accessoires

| | |
|------------------|--------|
| Jerrycanhandpomp | 084356 |
|------------------|--------|