



## Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 50-100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	435050 50-100
GTIN	2050001046581
Artikelklasse	46F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende  $\varnothing$  geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **hardmetaaluitgerust**.

#### Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de  $\varnothing$ , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

#### Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

#### Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

#### Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aantal meetschijven	3
Meetdiepte	180 mm
Meetbereik	50 - 100 mm
Aantal tasters	11
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Centreerschotel breedte	45 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 160 mm	023210 160
--	------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 60 mm	435096 60
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm	435142 1500
Verlenging van het meetbereik Lengte 50 mm	435143 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm	435142 2000
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 35-90	439914 35-90
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 95 mm	435086 95
Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm	435142 750
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1

Meetschijf voor meetbereik 50 – 100 Dikte 2,5 mm	435109 2,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Meetsklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Meetschijf voor meetbereik 50 – 100 Dikte 3 mm	435109 3
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 75 mm	435086 75
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 85 mm	435096 85
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 65 mm	435096 65
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 70 mm	435086 70
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 85 mm	435086 85
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
Stalen taster Type 16	434900 16
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 90 mm	435096 90
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 55 mm	435096 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 75 mm	435096 75
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 80 mm	435096 80
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 95 mm	435096 95
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmHM Meet-Ø 100 mm	435096 100
Meetschijf voor meetbereik 50 – 100 Dikte 2 mm	435109 2
Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm	435142 250
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 100 mm	435086 100
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 90 mm	435086 90
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm	435142 1000
Fijnmeetsklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Taster voor meetbereik 50 – 100 mmStaal Meet-Ø 80 mm	435086 80
Meetschijf voor meetbereik 50 – 100 Dikte 0,5 mm	435109 0,5

Taster voor meetbereik 50 – 100 mm Staal Meet-Ø 65 mm	435086 65
Taster voor meetbereik 50 – 100 mm HM Meet-Ø 50 mm	435096 50
Taster voor meetbereik 50 – 100 mm Staal Meet-Ø 50 mm	435086 50
Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Taster voor meetbereik 50 – 100 mm Staal Meet-Ø 60 mm	435086 60
Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm	435142 500
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Taster voor meetbereik 50 – 100 mm Staal Meet-Ø 55 mm	435086 55
Meetschijf voor meetbereik 50 – 100 Dikte 1 mm	435109 1
Taster voor meetbereik 50 – 100 mm HM Meet-Ø 70 mm	435096 70
Meetschijf voor meetbereik 50 – 100 Dikte 1,5 mm	435109 1,5
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85