



Precisie-binnenmeetgereedschapset, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 18-150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435070 18-150
GTIN	2050001046666
Artikelklasse	46F

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende \varnothing geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **hardmetaaluitgerust**.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \varnothing , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal meetschijven	7
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Aantal precisie-meetgereedschappen	3
Meetbereik	18 - 150 mm
Meetdiepte	110 - 180 mm
Aantal tasters	27
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S9
Producttype	2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeet-gereedschapset Meetbereik 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
Inductieve fijnmeetklok Extrames Type 2001	434670 2001
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklokSU Meetbereik 50-100 mm	435050 50-100
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
	435050 35-60

Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklokSU
Meetbereik 35-60 mm

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm	484030 125
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklokSU Meetbereik 18-35 mm	435050 18-35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm	484030 32
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38
Stalen taster Type 16	434900 16