

**Vocht- en thermometer, Type: 608H1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Artikelklasse	47B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor nauwkeurige bepaling van **vochtigheid, temperatuur en dauwpunt**. Ongevoelig voor condens. Onderhoudsvrij. **Min.- / max.-weergave** met resetfunctie. Kan staan en hangen.

**Toepassing:**

Ideaal voor binnenklimaatbeheersing.

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081561 gr. 6LR61 en kalibratierapport.

**Technische beschrijving**

Meetbereik relatieve vochtigheid	10 - 95 %
Meetbereik temperatuur	0 - 50 °C
Maximale afwijking relatieve vochtigheid	3 %
Meetbereik dauwpunt td	-20 - 50 °C
Resolutie temperatuur (0 – 50 °C)	0,1 °C
Hoogte	90 mm
Diepte	40 mm

Breedte	111 mm
Maximale afwijking dauwpunt td	±0,5 (bij 25 °C) °C
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I6
Producttype	Temperatuur- en vochtigheidsmeter

### Dienstverlening

Kalibratie Thermohygrometer Type A	027660 A
DAkkS-kalibratie Thermohygrometer Type A	027670 A