



## Datalogger, Type: 175H1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Artikelklasse	47B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, compacte 2-kanaals-dataloggers met groot display met achtergrondverlichting. Intern geheugen voor 1 miljoen meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 10 seconden en 24 uur. Batterijlevensduur  $\geq 3$  jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Twee standaardansluitingen (mini-USB en SD-kaart) voor eenvoudig programmeren en uitlezen van de loggergegevens door directe verbinding met een pc. Bovendien meting en opslag van de relatieve vochtigheid.

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief wandhouder, slot, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport, software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

#### Accessoires:

USB-kabel 474183 gr. USB.

### Technische beschrijving

Lengte	149 mm
IP-klasse	IP 54
Maximale afwijking temperatuur (interne voeler)	±0,4 °C
Maximale afwijking temperatuur (externe voeler)	±0,5 °C
Hoogte	30 mm
Meetbereik temperatuur (interne voeler)	-20 - 55 °C
Maximale afwijking relatieve vochtigheid	±2 %
Fabrikantnummer	175 H1
Breedte	55 mm
Kalibratie	I6
Meetbereik relatieve vochtigheid	0 - 100 %
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Producttype	Datalogger

## Dienstverlening

Kalibratie Thermohygrometer Type A	027660 A
DAkkS-kalibratie Thermohygrometer Type A	027670 A

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
USB-kabel Type USB	474183 USB