



Infrarood-thermometer, Type: T4



Bestelgegevens

Bestelnummer	474012 T4
GTIN	4029547011702
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle contactloze meting ook op afstand.

- **Weergave: min-/max-waarden**
- **Controle van grenswaarde met optisch en akoestisch alarm.**
- **Klein en handzaam met verlicht display.**
- **Snelle meting: 2 metingen/s.**

Fysieke meetvlekmarkering door middel van **2-puntlaser**.

Nauwkeurige contactmeting.

Levering:

Inclusief testrapport en 1 x batterij nr. 081561 gr. 6LR61.

Accessoires:

beschermtas nr. 474029. Voeler nr. 474120.

Technische beschrijving

Maximale afwijking (-30 tot 0 °C)	±2 of ±2% van de meetwaarde °C
Optiek	30 : 1

Maximale afwijking (0,1 tot 400 °C)	±1 of ±1 % van de meetwaarde °C
Meetbereik	-30 - 400 °C
Instelbare emissiegraad	0,1 - 1
Breedte	38 mm
Lengte	75 mm
Gewicht	200 g
Hoogte	190 mm
Resolutie infrarood	0,1 °C
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I5
Producttype	Temperatuurmeter

Dienstverlening

KalibratieInfrarood-temperatuurmeter Type A	027600 A
---	----------

Accessoires

Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
Leren beschermhoes	474029
Temperatuurvoeler type K Type EF	474120 EF