



Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 100-160mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 435050 100-160 |
| GTIN | 2050001046604 |
| Artikelklasse | 46F |

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende \emptyset geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **hardmetaaluitgerust**.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \emptyset , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--|--|
| Aantal tasters | 7 |
| Aantal meetschijven | 4 |
| Meetdiepte | 230 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm |
| Meetbereik | 100 - 160 mm |
| Centreerschotel breedte | 75 mm |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | C4 |
| Producttype | 2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 160 mm | 023210 160 |
|--|------------|

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm | 434807 10 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm | 435142 2000 |
| Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001 | 434670 2001 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm | 435142 1000 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm | 434674 250/10 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm | 484030 125 |
| Stalen taster Type 16 | 434900 16 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm | 484030 100 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm | 435142 750 |
| Verlenging van het meetbereik Lengte 70 mm | 435143 70 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm | 434322 12,5 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm | 435142 500 |

| | |
|--|---------------|
| Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm | 484030 10 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap 1 st. Type 90-300 | 439914 90-300 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm | 434920 10 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm | 435142 1500 |
| Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm | 484030 140 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm | 435142 250 |