

**Vocht- en thermometer, Type: 608H2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Artikelklasse	47B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor nauwkeurige bepaling van **vochtigheid, temperatuur en dauwpunt**. Ongevoelig voor condens. Onderhoudsvrij. **Min.- / max.-weergave** met resetfunctie. Kan staan en hangen. Met extra alarmfunctie (knipperend) bij grenswaardeoverschrijding.

**Toepassing:**

Ideaal voor binnenklimaatbeheersing.

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081561 gr. 6LR61 en kalibratierapport.

**Technische beschrijving**

Meetbereik dauwpunt td	-40 - 70 °C
Maximale afwijking relatieve vochtigheid	2 %
Meetbereik temperatuur	-10 - 70 °C
Meetbereik relatieve vochtigheid	2 - 98 %
Breedte	111 mm
Hoogte	90 mm

Maximale afwijking dauwpunt td	±0,5 (bij 25 °C) °C
Diepte	40 mm
Resolutie temperatuur (0 – 50 °C)	0,1 °C
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I6
Producttype	Temperatuur- en vochtigheidsmeter

### Dienstverlening

Kalibratie Thermohygrometer Type A	027660 A
DAkkS-kalibratie Thermohygrometer Type A	027670 A