



Infrarood-temperatuur- en vochtigheidsmeter, Type: 835T1



Bestelgegevens

Bestelnummer	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle, nauwkeurige infrarood-thermometers met intuïtieve en comfortabele menusturing door middel van pictogrammen en joystick. De 50:1-optiek maakt betrouwbare metingen ook vanaf een grote afstand mogelijk. De 4-puntslaser geeft het exacte meetgebied aan en voorkomt meetfouten.

- **Automatisch aan te passen emissiegraad in combinatie met oppervlaktevoeler nr. 474120 gr. OF.**
- **Onlinemeting in combinatie met kosteloos verkrijgbare software.**
- **Geheugen voor 200 meetwaarden en 20 emissiegraadwaarden.**
- **Schakelbare displayverlichting.**
- **Optisch en akoestisch alarm bij grenswaardeoverschrijding.**

Toepassing:

Maximale zekerheid en nauwkeurigheid bij de temperatuurmeting vanaf een gemiddelde afstand.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR6 en kalibratierapport.

Accessoires:

Meetsonde nr. 474120 gr. OF, Software EasyClimate kosteloos te downloaden.

Technische beschrijving

Maximale afwijking (-20,0 tot -0,1 °C)	±1,5 °C
Maximale afwijking (0,0 tot 99,9 °C)	±1,0 °C
Maximale afwijking rest. meetbereik	±1% v. meetw.
Maximale afwijking (-30,0 tot -20,1 °C)	±2,5 °C
Optiek	50 : 1
Gewicht	514 g
Resolutie infrarood	0,1 °C
Instelbare emissiegraad	0,1 - 1
Breedte	166 mm
Meetbereik	-30 - 600 °C
Lengte	193 mm
Hoogte	63 mm
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal laserpunten	4
Kalibratie	15
Producttype	Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieInfrarood-thermometer Type A	027610 A
KalibratieInfrarood-thermometer Type A	027600 A

Accessoires

Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
----------------------------------	-----------