



Datalogger met USB-dockingstation, Type: 174T



Bestelgegevens

Bestelnummer	474200 174T
GTIN	4029547010828
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische dataloggers met display. Intern geheugen voor 16000 meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij.

Meetinterval instelbaar tussen 1 min. en 24 h. Batterijlevensduur >1 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C).

USB-interface (dockingstation) maakt snelle en eenvoudige configuratie van de loggers mogelijk, alsmede het uitlezen van de meetgegevens.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief wandhouder, 2 batterijen nr. 081560 maat CR2032 en kalibratierapport.

Bovendien dockingstation met USB-aansluitkabel. Software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Technische beschrijving

Hoogte	18,5 mm
IP-klasse	IP 65

Lengte	60 mm
Breedte	38 mm
Maximale afwijking temperatuur	±0,5 °C
Meetbereik temperatuur	-30 - 70 °C
Kalibratie	I9
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Apparaatgeheugen	16000 meetwaarden
Producttype	Datalogger

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurmeter kamertemperatuur Type B	027650 B
DAkkS-kalibratieThermohygrometer Type A	027670 A

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------