



Infrarood-temperatuur- en vochtigheidsmeter, Type: 835T2



Bestelgegevens

Bestelnummer	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle, nauwkeurige infrarood-thermometers met intuïtieve en comfortabele menusturing door middel van pictogrammen en joystick. De 50:1-optiek maakt betrouwbare metingen ook vanaf een grote afstand mogelijk. De 4-puntslaser geeft het exacte meetgebied aan en voorkomt meetfouten.

- **Automatisch aan te passen emissiegraad in combinatie met oppervlaktevoeler nr. 474120 gr. OF.**
- **Onlinemeting in combinatie met kosteloos verkrijgbare software.**
- **Geheugen voor 200 meetwaarden en 20 emissiegraadwaarden.**
- **Schakelbare displayverlichting.**
- **Optisch en akoestisch alarm bij grenswaardeoverschrijding.**

Met vergroot **meetbereik tot 1500 °C.**

Toepassing:

Nauwkeurige meting tot 1500 °C vanaf een veilige afstand.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR6 en kalibratierapport.

Accessoires:

Meetsonde nr. 474120 gr. OF, Software EasyClimate kosteloos te downloaden.

Technische beschrijving

Optiek	50 : 1
Maximale afwijking rest. meetbereik	$\pm 2,0$ °C / $\pm 1\%$ v. meetw.
Lengte	193 mm
Gewicht	514 g
Meetbereik	-10 - 1500 °C
Resolutie infrarood	0,1 (-10 tot +999,9 °C); 1 (+1000 tot +1500 °C) °C
Instelbare emissiegraad	0,1 - 1
Breedte	166 mm
Hoogte	63 mm
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal laserpunten	4
Kalibratie	I5
Producttype	Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Dienstverlening

KalibratieInfrarood-thermometer Type A	027600 A
DAkkS-kalibratieInfrarood-thermometer Type A	027610 A

Accessoires

Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
----------------------------------	-----------