



Temperatuurmeter met meetsonde, Type: T2



Bestelgegevens

Bestelnummer	474080 T2
GTIN	4029547008375
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

minithermometer in zakformaat.

Grote nauwkeurigheid (thermokoppels type K).

Gepatenteerde zwenkkop (180°). Meetsonde met kruisband-oppervlakvoeler. De verende meetkruisband past zich aan elk oppervlak aan.

Levering:

Inclusief bevestigingsclip, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3.

Technische beschrijving

Maximale afwijking (-50,0 tot 99,9 °C)	±1 °C
Responsietijd t_{99}	5 s
Maximale afwijking rest. meetbereik	±1 %
Sondelengte	150 mm
Sonde-Ø	12 mm
Meeteenheden	°C / °F

Batterijlevensduur ca.	1000 h
Resolutie	0,1 °C
Meetbereik	-50 tot +350 kortstondig tot 500 °C
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Temperatuurmeter

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027520 A
--	----------

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------