



Datalogger met USB-dockingstation, Type: 174H



Bestelgegevens

Bestelnummer	474200 174H
GTIN	4029547010835
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Praktische dataloggers met display. Intern geheugen voor 16000 meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij.

Meetinterval instelbaar tussen 1 min. en 24 h. Batterijlevensduur >1 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C).

USB-interface (dockingstation) maakt snelle en eenvoudige configuratie van de loggers mogelijk, alsmede het uitlezen van de meetgegevens. Bovendien meting en opslag van de relatieve vochtigheid.

Levering:

inclusief wandhouder, 2 batterijen nr. 081560 maat CR2032 en kalibratierapport.

Bovendien dockingstation met USB-aansluitkabel. Software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Technische beschrijving

Breedte	38 mm
Meetbereik temperatuur	-20 - 70 °C
Lengte	60 mm
Maximale afwijking relatieve vochtigheid	±3 %

Hoogte	18,5 mm
Maximale afwijking temperatuur	±0,5 °C
Kalibratie	I6
Meetbereik relatieve vochtigheid	0 - 100 %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Apparaatgeheugen	16000 meetwaarden
Producttype	Datalogger

Dienstverlening

Kalibratie Thermohygrometer Type A	027660 A
DAkkS-kalibratie Thermohygrometer Type A	027670 A

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------