

**Belichtingssterktemeter, Type: 540****Bestelgegevens**

Bestelnummer	474266 540
GTIN	4029547008283
Artikelklasse	47B

**Omschrijving**

Belichtingssterktemeter 540 Meetbereik: 0 - 99999 lx  
Nauwkeurigheid:  $\pm 3$  %  
Lengte: 133 mm  
Breedte: 46 mm  
Hoogte: 25 mm

**Technische beschrijving**

Breedte	46 mm
Nauwkeurigheid	$\pm 3$ %
Hoogte	25 mm
Lengte	133 mm
Fabrikantnummer	540
Meetbereik	0 - 99999 lx
Aantal inbegrepen batterijen	2

Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Belichtingssterktemeter

---

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3