



Thermometer zonder meetsonde, Type: 925



Bestelgegevens

Bestelnummer	474110 925
GTIN	4029547003592
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste 'allround'-thermometer. Gemakkelijk te hanteren voor dagelijks gebruik.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61 en testrapport (zonder meetsonde).

Kalibratie: I8

Meetbereik temperatuur (voeler type K): -50 - 1000 °C

Resolutie: 0,1 / 1 (vanaf +200) °C

Maximale afwijking: $\pm 0,5 + 0,3\%$ van de meetwaarde (bij -40 tot 900 °C) $\pm 0,7 + 0,5\%$ van de meetwaarde (overig meetbereik) °C

Lengte: 182 mm

Breedte: 65 mm

Hoogte: 40 mm

Technische beschrijving

Breedte	65 mm
Lengte	182 mm

Resolutie	0,1 / 1 (vanaf +200) °C
Meetbereik temperatuur (voeler type K)	-50 - 1000 °C
Hoogte	40 mm
Fabrikantnummer	925
Maximale afwijking	±0,5 +0,3% van de meetwaarde (bij -40 tot 900 °C) ±0,7 +0,5% van de meetwaarde (overig meetbereik) °C
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I8
Producttype	Temperatuurmeter

Dienstverlening

Kalibratie Temperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	016820 1
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkkS-kalibratie Temperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	016840 1
Herkalibratie Temperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	027500 1
DAkkS-kalibratie Temperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	027510 1

Accessoires

Top Safe 'beschermhoes' voor nr. 474110	474112
Temperatuurvoeler type K Type EF	474120 EF
Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081556 6LR61