



## Geluidsniveaumeter, Type: 815



### Bestelgegevens

Bestelnummer	474300 815
GTIN	4029547001864
Artikelklasse	47B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geluidsniveaumeter, nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 60942.

**Functie:**

Frequentiebeoordeling volgens karakteristiek A en C; actuele meetwaarde; deelmeetbereiken; tijdsbeoordeling (omschakelbaar: FAST 125 ms / SLOW 1 s); min- / max-geheugen.

**Toepassing:**

Het ideale apparaat voor dagelijks gebruik, of het nu gaat om klimaatregelingstechniek of verwarmingstechniek, het meten van machinegeluid of lawaai bij verbrandingsinstallaties. Dit meetapparaat voor de meting van geluidsniveaus in het bereik van 32 - 130 decibel is geschikt voor de meeste toepassingsgebieden. Hierbij zijn 30 decibels vergelijkbaar met het tikken van een klok en 130 decibel met een vliegtuigmotor op 25 m afstand. De frequentiebeoordeling van karakteristiek A komt overeen met de geluidsdrukwaarneming van het menselijke oor, terwijl karakteristiek C ook het laagfrequente aandeel van geluid beoordeelt. Juist op de werkplek is een meetapparaat voor het meten van decibels onmisbaar, omdat zelfs bij kantoorwerkplekken vaak niet wordt herkend hoe hoog de geluidsproductie is - en deze dus ook niet kan worden gecompenseerd.

**Levering:**

Inclusief microfoon, windbescherming, schroevendraaier voor kalibratie en batterij nr. 081561 gr. 6LR61.

**Opmerking:**Geluidsniveau-**kalibrator** op aanvraag.**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	815
Hoogte	43 mm
Meetbereik	32 - 130 dB(A)
Breedte	55 mm
Lengte	255 mm
Gewicht	195 g
Maximale afwijking	±1,0 dB(A)
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I12
Producttype	Geluidsniveaumeters

**Dienstverlening**

KalibratieGeluidsniveaumeter Type S	029120 S
-------------------------------------	----------