



Datalogger zonder USB-dockingstation, Type: 174T



Bestelgegevens

Bestelnummer	474201 174T
GTIN	4029547010798
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

praktische dataloggers met display. Intern geheugen voor 16000 meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 1 min. en 24 h. Batterijlevensduur >1 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). USB-interface (dockingstation) maakt snelle en eenvoudige configuratie van de loggers mogelijk, alsmede het uitlezen van de meetgegevens.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief wandhouder, 2 batterijen nr. 081560 maat CR2032 en kalibratierapport.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
Lengte	60 mm
Breedte	38 mm

Hoogte	18,5 mm
Maximale afwijking temperatuur	±0,5 °C
Meetbereik temperatuur	-30 - 70 °C
Kalibratie	I9
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Apparaatgeheugen	16000
Producttype	Datalogger

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Thermohygrometer Type A	027670 A
Kalibratie Temperatuurmeter kamertemperatuur Type B	027650 B

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------