



Dieptemeetgereedschap met analoge meetklok, Meetbereik: 30mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434805 30
GTIN	4031452161892
Artikelklasse	42C

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde brug met fijngelept aanslagvlak. Met een spantang kan de meetklok veilig worden vastgeklemd. **Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling – de meetdiepte kan direct worden afgelezen.** De meetdiepte kan met tasters van uiteenlopende lengte (zie nr. 434920) worden vergroot.

Levering:

Inclusief meetklok nr. 434807 maat 10 resp. 30.

Accessoires:

Verlengstukken voor meettaster nr. 434920.

Technische beschrijving

Kalibratie	C8
Kalibratie	C1
Brug lengte	80 mm
Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm

Brug breedte	16 mm
Meetbereik	30 mm
Taster-Ø	5 mm
Meetsklok-Ø	58 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	20 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Dieptemeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
DAkS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
KalibratieMeetbrug Type B	023360 B

Accessoires

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Meetsklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 30 mm	434807 30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Kartelmoer Schroefdraad M14X0,5	434806 M14X0,5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15