

**Fijnmeetklok, ± meetbereik / aflezing: 25/0,5µm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 434674 25/0,5 |
| GTIN | 4059192014261 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.

Geringe omkeerspelings door nagenoeg spelingsvrije, kogelgeleide taster.

Ongevoelig voor zijdelingse krachten.

Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.

Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.

Constance meetkracht door torsiebeer.

Grote vrije slag voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktoets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.

Duidelijk afleesbare schaal.

2 tolerantie markeringen voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

Callout:**Tolerantie markeringen****Aansluiting**

voor draadontspanner nr. 434930

Fijninstelling

Vergrendelbaar (nulstelling).

Toepassing:

Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

Accessoires:

Draadontspanner nr. 434930.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------------|
| Breedte | 63 mm |
| Opspannschacht-Ø h6 | 8 mm |
| Meetkracht | 1 N |
| ± meetbereik | 25 µm |
| Kalibratie | C3 |
| Vrije slag | 2,8 mm |
| Aflezing | 0,5 µm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Fijnmeetklok |

Dienstverlening

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| KalibratieFijnmeetklok Type FZ | 023180 FZ |
| DAkS-kalibratieFijnmeetklok Type FZ | 023190 FZ |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Stalen taster Type 18/3 | 434900 18/3 |
| Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 50 mm | 434917 50 |
| Zwenktaster | 434912 |
| Hardmetalen taster Type 10 | 434910 10 |
| Stalen taster Type 20 | 434900 20 |

| | |
|--|--------------|
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm | 434920 50 |
| Stalen taster Type 16 | 434900 16 |
| Stalen taster Type 28 | 434900 28 |
| Draadheffer Lengte 500 mm | 434930 500 |
| Stalen taster Type 10 | 434900 10 |
| Stalen taster Type 12 | 434900 12 |
| Stalen taster Type 14 | 434900 14 |
| Stalen taster Type 30/10 | 434900 30/10 |
| Hardmetalen taster Type 18/4 | 434910 18/4 |
| Stalen taster Type 13 | 434900 13 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm | 434920 70 |
| Stalen taster Type 29/10 | 434900 29/10 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm | 434920 15 |
| Hardmetalen taster Type 18/3 | 434910 18/3 |
| Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm | 434918 50 |
| Hardmetalen taster Type 17 | 434910 17 |
| Hardmetalen taster Type 18/5 | 434910 18/5 |
| Stalen taster Type 18/1 | 434900 18/1 |
| Stalen taster Type 18/2 | 434900 18/2 |
| Hardmetalen taster Type 18/6 | 434910 18/6 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm | 434920 10 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm | 434920 20 |
| Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm | 434917 25 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm | 434920 80 |
| Hardmetalen taster Type 18/1 | 434910 18/1 |
| Hardmetalen taster Type 11 | 434910 11 |
| Stalen taster Type 29/20 | 434900 29/20 |
| Stalen taster Type 2 | 434900 2 |
| Robijntaster Type 2 | 434915 2 |

| | |
|--|--------------|
| Stalen taster Type 18/6 | 434900 18/6 |
| Stalen taster Type 11/20 | 434900 11/20 |
| Stalen taster Type 14/20 | 434900 14/20 |
| Stalen taster Type 39 | 434900 39 |
| Hardmetalen taster Type 2 | 434910 2 |
| Stalen taster Type 24 | 434900 24 |
| Stalen taster Type 14/30 | 434900 14/30 |
| Stalen taster Type 18/5 | 434900 18/5 |
| Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm | 434918 25 |
| Draadheffer Lengte 140 mm | 434930 140 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm | 434920 40 |
| Hardmetalen taster Type 16 | 434910 16 |
| Hardmetalen taster Type 14 | 434910 14 |
| Stalen taster Type 18/4 | 434900 18/4 |
| Stalen taster Type 14/15 | 434900 14/15 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm | 434920 60 |
| Stalen taster Type 11/30 | 434900 11/30 |
| Stalen taster Type 17 | 434900 17 |
| Stalen taster Type 11/35 | 434900 11/35 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm | 434920 30 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm | 434920 90 |
| Stalen taster Type 14/40 | 434900 14/40 |
| Hardmetalen taster Type 18/2 | 434910 18/2 |
| Stalen taster Type 11 | 434900 11 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm | 434920 100 |
| Stalen taster Type 11/25 | 434900 11/25 |
| Stalen taster Type 11/15 | 434900 11/15 |
| Stalen taster Type 15 | 434900 15 |