

**Lucht- en infrarood-thermometer, Type: 810****Bestelgegevens**

Bestelnummer	474260 810
GTIN	4029547008320
Artikelklasse	47B

Omschrijving**Uitvoering:**

Praktische, eenvoudig te bedienen apparaten met hoogwaardige, langdurig stabiele sensoren. Hold-functie, min- / max-geheugen en displayverlichting voor comfortabel aflezen van de meetwaarden.

Levering:

Inclusief testrapport, beschermkap, riemtasje en 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3.

Technische beschrijving

Maximale afwijking infrarood	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Optiek	6 : 1
Lengte	119 mm
Breedte	46 mm
Meetbereik infrarood	-30 - 300 $^{\circ}\text{C}$
Hoogte	25 mm

Maximale afwijking lucht	± 0,5 °C
Meetbereik lucht	-10 - 50 °C
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I5
Kalibratie	I9
Producttype	Temperatuurmeter

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieThermohygrometer Type A	027670 A
DAkKS-kalibratieInfrarood-temperatuurmeter Type A	027610 A
KalibratieTemperatuurmeter kamertemperatuur Type B	027650 B
KalibratieInfrarood-temperatuurmeter Type A	027600 A

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------