

**Fijnmeetklok,  $\pm$  meetbereik / aflezing: 50/1  $\mu$ m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.**

Geringe omkeerspelings door nagenoeg spelingsvrije, kogelgeleide taster.

**Ongevoelig voor zijdelingse krachten.**

Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.

**Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.**

**Constance meetkracht** door torsiebeer.

**Grote vrije slag** voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktoets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.

**Duidelijk afleesbare schaal.**

**2 tolerantie markeringen** voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

**Callout:****Tolerantie markeringen****Aansluiting**

voor draadontspanner nr. 434930

**Fijninstelling**

Vergrendelbaar (nulstelling).

**Toepassing:**

Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

**Accessoires:**

Draadontspanner nr. 434930.

## Technische beschrijving

± meetbereik	50 µm
Vrije slag	2,8 mm
Aflezings	1 µm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Hoogte	20 mm
Kalibratie	C3
Meetkracht	1 N
Breedte	63 mm
Lengte	95 mm
Norm	DIN 879
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Fijnmeetklok

## Dienstverlening

KalibratieFijnmeetklok Type FZ	023180 FZ
DAkS-kalibratieFijnmeetklok Type FZ	023190 FZ

## Accessoires

Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 39	434900 39
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3

Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 24	434900 24
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 2	434900 2
Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 10	434900 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6

Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Draadheffer Lengte 140 mm	434930 140
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Draadheffer Lengte 500 mm	434930 500
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 11	434900 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90