



Tafelslijpmachine DS, 400 V, Type: DS12/250



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 077512 DS12/250 |
| GTIN | 2050001673947 |
| Artikelklasse | 03S |

Omschrijving

Uitvoering:

De **extreem geluidsarme** motor garandeert een lange levensduur, ook bij **continu gebruik**.

Levering zonder slijpstenen.

Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fabrikantnummer | DS12/250 |
| Maximaal toerental | 1450 min ⁻¹ |
| Wattage | 730 W |
| Gewicht | 47 kg |
| Slijpsteenbreedte T | 32 mm |
| Slijpsteenboring-Ø H | 51 mm |
| Slijpsteen-Ø D | 250 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Producttype | Tafelslijpmachine |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60 | 596400 EK60 |
| Machinestandaard Geschikt voor machine DS12 | 077513 DS12 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36 | 596510 NK36 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60 | 596400 NK60 |
| Gereedschapsoplegtafel links Type AT1 | 077519 AT1 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60 | 596510 EK60 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60 | 596220 EK60 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60 | 596350 NK60 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80 | 596400 SC80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80 | 596220 EK80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80 | 596220 SC80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80 | 596510 SC80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60 | 596350 EK60 |
| Oogbeschermplaat voor nr. 077502 Type DS1 | 077509 DS1 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80 | 596350 EK80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80 | 596510 EK80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60 | 596220 NK60 |
| Gereedschapsoplegtafel rechts Type AT1 | 077525 AT1 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800 | 596350 C800 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80 | 596350 SC80 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60 | 596510 NK60 |
| Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36 | 596350 NK36 |