



Datalogger, Type: 175T2



Bestelgegevens

Bestelnummer	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte 2-kanaals-dataloggers met groot display met achtergrondverlichting. Intern geheugen voor 1 miljoen meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 10 seconden en 24 uur. Batterijlevensduur ≥ 3 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Twee standaardaansluitingen (mini-USB en SD-kaart) voor eenvoudig programmeren en uitlezen van de loggergegevens door directe verbinding met een pc. Aansluiting voor 1 externe temperatuurvoeler (type NTC).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, slot, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport, software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Accessoires:

USB-kabel 474183 gr. USB. Temperatuurvoeler (type NTC) op aanvraag.

Technische beschrijving

Hoogte	30 mm
IP-klasse	IP 65
Meetbereik temperatuur (externe voeler)	-40 – 120 °C
Breedte	55 mm
Extern voelertype	NTC
Fabrikantnummer	175 T2
Maximale afwijking temperatuur (interne voeler)	±0,5 °C
Maximale afwijking temperatuur (externe voeler)	±0,3 °C
Meetbereik temperatuur (interne voeler)	-35 - 55 °C
Lengte	89 mm
Kalibratie	I9
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Producttype	Datalogger

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurmeter kamertemperatuur Type B	027650 B
DAkkS-kalibratieThermohygrometer Type A	027670 A

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Temperatuurvoeler Type NTC	474170 NTC
USB-kabel Type USB	474183 USB