



Materiaalvochtigheidsmeter, Type: 606-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Toepassing:

Nauwkeurig meten van de materiaalvochtigheid door opgeslagen karakteristieken voor diverse houtsoorten (bijvoorbeeld beuken-, vuren- en eikenhout . . .) en verschillende andere materialen (bijvoorbeeld beton, baksteen, gips . . .). Bovendien meting van temperatuur en vochtigheid van de omgevingslucht (dauwpuntberekening).

Technische beschrijving

Maximale afwijking temperatuur	$\pm 0,5$ °C
Kalibratie	I6
Meetbereik temperatuur	-10 - 50 °C
Lengte	119 mm
Meetbereik relatieve vochtigheid	0 - 55 %
Hoogte	25 mm
Maximale afwijking relatieve vochtigheid	± 1 %

Breedte	46 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Materiaalvochtigheidsmeter

Dienstverlening

KalibratieThermohygrometer Type A	027660 A
DAkkS-kalibratieThermohygrometer Type A	027670 A

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--------------------------------------------------	------------