



Set parallele onderlegplaten



Bestelgegevens

Bestelnummer	366752
GTIN	4045197559388
Artikelklasse	32D

Omschrijving

Uitvoering:

Paarsgewijs geslepen, hardheid 60 HRC.

Nauwkeurigheid: hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm, breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Aantal segmenten: 8 paar

Breedte: 8 mm

Hoogte: 25 mm

Hoogte: 32 mm

Hoogte: 22 mm

Hoogte: 36 mm

Technische beschrijving

Lengte	160 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	25 mm
Hoogte	32 mm

Hoogte	22 mm
Hoogte	36 mm
Hoogte	38 mm
Hoogte	17 mm
Hoogte	12 mm
Hoogte	28 mm
Aantal segmenten	8 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 12 mm	366765 12
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 17 mm	366765 17
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 22 mm	366765 22
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 25 mm	366765 25
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 28 mm	366765 28
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 32 mm	366765 32
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 36 mm	366765 36
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366752 maat 160x8 Breedte 38 mm	366765 38