



Meetsklok met linksdraaiende schaalverdeling, Meetbereik: 30mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434807 30
GTIN	4031452160765
Artikelklasse	46C

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetsklok met metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Met **linksdraaiende schaalverdeling** voor gebruik met dieptemeetbruggen en precisie-binnenmeetgereedschap.

T.b.v.:

Dieptemeetgereedschap nr. 434805.

Technische beschrijving

Schaalverdeling	0,01 mm
Aflezingswijzeromwenteling	1 mm
Behuizing-Ø	57 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	0,8 - 1,6 N
Meetbereik	0 - 30 mm

Norm	Fabrieksnorm
Taster-Ø	5 mm
Meetsklok-Ø	58 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	20 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetsklok

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30

Accessoires

Meetsklokglas Type 58	432010 58
-----------------------	-----------