



Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366750 maat 150×10, Breedte: 24mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	366755 24
GTIN	4045197374745
Artikelklasse	32D

Omschrijving

Uitvoering:

Hardheid: 60 HRC. **Paarsgewijs fijngeslepen.**

HOLEX – hoogtetolerantie 0,01 mm.

Toepassing:

bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366750.

Technische beschrijving

Breedte	24 mm
Producttype	Parallele onderlegplaten