



Datalogger, Type: 175T3



Bestelgegevens

Bestelnummer	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte 2-kanaals-dataloggers met groot display met achtergrondverlichting. Intern geheugen voor 1 miljoen meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 10 seconden en 24 uur. Batterijlevensduur ≥ 3 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Twee standaardaansluitingen (mini-USB en SD-kaart) voor eenvoudig programmeren en uitlezen van de loggergegevens door directe verbinding met een pc. Aansluiting voor 2 externe temperatuurvoelers (type K en T) nr. 474120, 474140 of 474150.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, slot, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport, software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Accessoires:

USB-kabel 474183 gr. USB.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	175 T3
Breedte	54 mm
Maximale afwijking temperatuur (externe voeler)	±0,5 (-50 tot 70) °C
Lengte	96 mm
Meetbereik temperatuur (externe voeler)	-50 tot +1000 (type K); -50 tot +400 (type T) °C
IP-klasse	IP 65
Extern voelertype	K en T
Hoogte	29 mm
Kalibratie	I8
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Producttype	Datalogger

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieTemperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	027510 1
KalibratieTemperatuurafleesinstrument Aantal ingangen 1	027500 1

Accessoires

Inbouwvoeler type K Type EB	474140 EB
USB-kabel Type USB	474183 USB
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Flexibel thermokoppel, glasvezel type K Lengte 1500 mm	474150 1500
Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
Temperatuurvoeler type K Type EF	474120 EF