

**Fijnmeetklok, ± meetbereik / aflezing: 250/10µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.**

Geringe omkeerspelings door nagenoeg spelingsvrije, kogelgeleide taster.

**Ongevoelig voor zijdelingse krachten.**

Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.

**Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.**

**Constance meetkracht** door torsiebeer.

**Grote vrije slag** voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktoets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.

**Duidelijk afleesbare schaal.**

**2 tolerantie markeringen** voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

**Callout:****Tolerantiemarkeringen****Aansluiting**

voor draadontspanner nr. 434930

**Fijninstelling**

Vergrendelbaar (nulstelling).

**Toepassing:**

Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

**Accessoires:**

Draadontspanner nr. 434930.

**Technische beschrijving**

Vrije slag	2,5 mm
Kalibratie	C3
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	1 N
Breedte	63 mm
± meetbereik	250 µm
Aflezings	10 µm
Lengte	95 mm
Hoogte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Fijnmeetklok

**Dienstverlening**

KalibratieFijnmeetklok Type FZ	023180 FZ
DAkKS-kalibratieFijnmeetklok Type FZ	023190 FZ

**Accessoires**

Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60

Stalen taster Type 24	434900 24
Draadheffer Lengte 140 mm	434930 140
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 13	434900 13

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 39	434900 39
Draadheffer Lengte 500 mm	434930 500
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 28	434900 28
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 2	434900 2
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 20	434900 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 16	434900 16
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 10	434900 10