

Mahr**Fijnmeetklok Groß-Millimes, ± meetbereik / aflezing: 120/1µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.

Geringe omkeerspelings door nagenoeg spelingsvrije, kogelgeleide taster.

Ongevoelig voor zijdelingse krachten.

Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.

Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.

Constance meetkracht door torsiebeer.

Grote vrije slag voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.

Duidelijk afleesbare schaal.

2 tolerantie markeringen voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

Mechanische fijnmeetklok **Groß-Millimes**. Zeer grote afmetingen, daardoor zeer goed afleesbare wijzerplaat.

Toepassing:

Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

Levering:

Inclusief draadontspanner.

Technische beschrijving

Kalibratie	C3
Vrije slag	4 mm
Breedte	125 mm
Aflezing	1 μ m
Opspannschacht- \varnothing h6	28 mm
Meetkracht	3,5 N
Hoogte	34 mm
Lengte	212 mm
\pm meetbereik	120 μ m
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Fijnmeetklok

Dienstverlening

KalibratieFijnmeetklok Type FZ	023180 FZ
DAkkS-kalibratieFijnmeetklok Type FZ	023190 FZ

Accessoires

Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Draadheffer Lengte 500 mm	434930 500
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Hardmetalen taster Type 14	434910 14

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Draadheffer Lengte 140 mm	434930 140
Stalen taster Type 10	434900 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4

Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 13	434900 13
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 20	434900 20
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 24	434900 24