

 Mahr**Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding, Type: 1300MA****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Inductieve lengtemeettaster, compatibel met Mahr- of Tesa-halfbruggen. Zeer robuust, kogelgeleid en door nikkel-ijzerlegering afgeschermd tegen EMC-invloeden. Zeer hoge lineariteit over het gehele meetbereik.

Persluchtaansluiting 90°.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Dankzij de steekverbinding direct op de taster – ideaal voor meetinstallaties.

Levering:

Inclusief gebruiksaanwijzing, aansluitkabel (2,5 m).

Accessoires:

Meetkrachtveren, verlengkabel.

Technische beschrijving

Lineariteitsafwijking bij $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Compatibiliteit	Mahr
Reproduceerbaarheid	0,1 μ m
Lineariteitsafwijking bij $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Meetbereik	± 2 mm

Meetkracht op elektrisch nulpunt	0,75 ±0,15 N
Fabrikantnummer	P 1300MA
IP-klasse	IP 64
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Taster