

Mitutoyo

Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 60mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434651 60
GTIN	4946368500461
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Foutloze aflezing dankzij groot digitaal display en extra analoge schaal. **Door netaansluiting geschikt voor continumeting.** Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

Functie:

- **Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijdingen.**
- **MAX- / MIN-waardeopslag.**
- **Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).**
- **Nulpuntweergave bijv. voor tolerantieingen.**
- **Omkering meetrichting.**
- **Aansturing vanaf en gegevensoverdracht naar extern apparaat mogelijk.**
- **Afstandsbediening (speciale accessoires).**

Levering:

Inclusief kabel voor netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498430, afstandsbediening, Digimatic Presetter.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
------------	----

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	≤ 2,5 N
Aflezing naar keuze	0,001 / 0,0005 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0025 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023000 100
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 14	434900 14

Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 20	434900 20
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 2	434900 2
Aansluitkabel Type USB2	498430 USB2
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Aansluitkabel Type D1	498430 D1

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 13	434900 13
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Aansluitkabel Type D2	498430 D2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 24	434900 24
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100