

 Mahr**Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding, Type: 1300TA****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inductieve lengtemeettaster, compatibel met Mahr- of Tesa-halfbruggen. Zeer robuust, kogelgeleid en door nikkel-ijzerlegering afgeschermd tegen EMC-invloeden. Zeer hoge lineariteit over het gehele meetbereik.

Persluchtaansluiting 90°.

**Functie:**

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Dankzij de steekverbinding direct op de taster – ideaal voor meetinstallaties.

**Levering:**

Inclusief gebruiksaanwijzing, aansluitkabel (2,5 m).

**Accessoires:**

Meetkrachtveren, verlengkabel.

**Technische beschrijving**

Meetkracht op elektrisch nulpunt	0,75 ±0,15 N
Reproduceerbaarheid	0,1 µm
Compatibiliteit	Tesa
Meetbereik	±2 mm
Lineariteitsafwijking bij ±0,5 mm	1 µm

Lineariteitsafwijking bij $\pm 1,0$ mm	3 $\mu\text{m}$
Fabrikantnummer	P 1300TA
IP-klasse	IP 64
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Taster