

Garant**Compacte spanner, Type: 47****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370142 47
GTIN	4045197602497
Artikelklasse	31L

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing en drukarm van verhard edelstaal, hierdoor een grote belastbaarheid.

Het drukstuk met veerkogellager kan snel zonder gereedschap worden verwisseld. Binnenzijde is door speciale afdichting van polyamide beschermd tegen vervuiling.

Voordeel:

Compacte constructie, ca. 30% kleiner dan vergelijkbare modellen. Tijdbesparend automatisch span- en los-systeem.

Standaard-cilinderkopschroeven (M10 / M12) volgens DIN 912 kunnen worden gebruikt.

Accessoires:

Nr. 370350 spansleutel, nr. 370430 drukstukken.

Spanhoogte S: -1 - 90 mm

Lengte L: 95 mm

Breedte B: 35 mm

Hoogte H: 81 mm

Drukarm r: 75 mm

Maximale spankracht: 16 kN

Technische beschrijving

Maximale spankracht	16 kN
---------------------	-------

Drukarm r	75 mm
Uitsteeklengte A	47 mm
Spanhoogte S	-1 - 90 mm
Bevestigingsboring voor cilinderkopschroeven DIN 912	M10 / M12
Hoogte H	81 mm
Breedte B	35 mm
Lengte L	95 mm
maximaal draaimoment	105 Nm
Producttype	Compacte spanner

Accessoires

Hoogtesokkel voor compacte spanner Type 80	370145 80
Spansleutel SW 11 voor Monobloc, Duo en kettingspangereedschap	370350
Drukstuk Type-nr. 5	370430 5
Drukstuk Type-nr. 1	370430 1
Drukstuk Type-nr. 2	370430 2
Drukstuk Type-nr. 4	370430 4
Drukstuk Type-nr. 3	370430 3
Hoogtesokkel voor compacte spanner Hoogte H 80 mm	370146 80