

Mahr

Zwenktaster, met horizontale klok, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,4/28mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchromde behuizing.

Zwenktasters met **horizontaal liggende klok**.

Mahr – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch. **1/100-aflezing**.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10 μm , totale afwijkingsmarge 13 μm , meetwaarde-omkeerbereik 3 μm . **Aflezing 0,002/0,001** – afwijkingsmarge 2 μm , totale afwijkingsmarge 4 μm , meetwaarde-omkeerbereik 2 μm .

Technische beschrijving

Meetkracht	0,2 N
Behuizing- \emptyset	28 mm
Meetbereik in elke richting	0,4 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	13 μm
Aflezing	0,01 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 μm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 μm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht- \emptyset h6	8 mm
Lengte tastarm	14,5 mm
Meetkogel- \emptyset	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel- \emptyset 1 mm	436371 1
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel- \emptyset 2R mm	436371 2R

Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Centreerhouder Type	436512
Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436371 2
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 3 mm	436371 3