

Mahr**Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,2/40mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

2/1000-aflezing.

Mahr – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik in elke richting	0,2 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 μm
Afwijkingsmarge f_e	3 μm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	5 μm
Meetkracht	0,15 N
Behuizing- \varnothing	40 mm
Aflezing	0,002 mm
Zwenkbereik	2x110 graden
Opspanschacht- \varnothing h6	8 mm
Lengte tastarm	14,5 mm
Meetkogel- \varnothing	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel- \varnothing 1 mm	436371 1
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel- \varnothing 2 mm	436371 2
Reserveglas voor zwenktaster Buiten- \varnothing 40 mm	436328 40
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel- \varnothing 3 mm	436371 3
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht- \varnothing h6 8 mm	436311 8

Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436371 2R
Centreerhouder Type	436512
Opspannschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120