


**Voelermaat, messing, T2, Aantal bladen: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478210 20
GTIN	4045197207494
Artikelklasse	42H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar. Voelermaat met messing bladen. **Antimagnetisch**, taps, 100 mm lang, grootste breedte 12 mm, nauwkeurigheid T2. **Voelermaat**.

**Technische beschrijving**

Aantal bladen	20
Bladdikte	0,05–1,0 (0,05 olopend) mm
Bladlengte	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3
Nauwkeurigheid	T2
Materiaal	Messing
Producttype	Voelermaat

