

GIROD

**Zwenktaster, tastarmlengte 36,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,25/29mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchromde behuizing.

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

GIROD – Robijn gelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Robuuste behuizing, ongevoelig voor magnetische velden. **Swiss Made.**

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Afwijkingsmarge f_e	10 μm
Behuizing- \emptyset	29 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 μm
Aflezing	0,01 mm
Meetkracht	0,07 N
Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	13 μm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht- \emptyset h6	8 mm
Lengte tastarm	36,5 mm
Meetkogel- \emptyset	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Vierkanthouder voor minitaster	436510
Centreerhouder Type	436512
HM-taster, tastarm lengte 36,5 mm Meetkogel- \emptyset 2 mm	436240 2
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120