

Mahr**Zwenktaster, tastarmlengte 9,1 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,07/40mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchromde behuizing. **1/1000-aflezing.**

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,2 N
Aflezing	0,001 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	2 μ m
Totale afwijkingsmarge $f_{tot.}$	4 μ m
Behuizing- \emptyset	40 mm
Afwijkingsmarge f_e	3 μ m
Meetbereik in elke richting	0,07 mm
Zwenkbereik	2x110 graden
Opspannschacht- \emptyset h6	8 mm
Lengte tastarm	9,1 mm
Meetkogel- \emptyset	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Centreerhouder Type	436512
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 9,1 mm Meetkogel- \emptyset 2 mm	436423 2