


**Voelermaat in ring – 200 mm bladlengte, T2, Aantal bladen: 13****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 478220 13     |
| GTIN          | 4045197207500 |
| Artikelklasse | 42H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar. Voelermaat staal, nauwkeurigheid T2.

**Technische beschrijving**

|                |  |
|----------------|--|
| Aantal bladen  | 13   |
| Bladdikte      | 0,05 – 0,25 (0,05 oplopend)<br>0,3 – 1,0 (0,1 oplopend) mm |
| Norm           | Fabrieksnorm   |
| Tolerantie     | T3   |
| Nauwkeurigheid | T2   |
| Materiaal      | Staal  |
| Producttype    | Voelermaat   |

