



## Absorptiedoeken , 0,4×0,5 m 100 st., Toepassingsgebied: UNI



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084375 UNI
GTIN	2050001710611
Artikelklasse	08J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Olie- en chemicaliën-absorptiedoek met **buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval**. De absorptiedoeken zijn van 100% polypropyleen en **geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën**. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. **Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden**.

Artikelen in de uitvoering **OIL** nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering **UNI** nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën). Losse doeken, in het midden geperforeerd.

Doeken en rollen met **scheurvaste, versterkte en dubbellaags structuur** voor Heavy-Duty-toepassing. Ook geschikt voor toepassing op de vloer. Pluisvrij.

### Technische beschrijving

Kleur	grijs
Toepassingsgebied	UNI
Maximaal absorptievermogen	101 l
Levering st./doos	100
Producttype	Absorptiedoek

