

Mitutoyo

**Zwenktaster, kleine constructie, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,25/33mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	436265 0,25/33
GTIN	4946368383576
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

Behuizing zonder prismatische houders. Met omschakelpal voor verandering van meetrichting. Opspanschaft vastgeschroefd.

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Mitutoyo – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436511, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel eenvoudig te bestellen op www.hoffmann-group.com.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm.

Technische beschrijving

Afwijkingsmarge f_e	10 µm
Totale afwijkingsmarge $f_{tot.}$	13 µm
Aflezing	0,01 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 µm
Behuizing-Ø	33 mm
Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Meetkracht	0,3 N
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	33,9 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Serie	513
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/436265-0,25/33>