

**Voelmaat in ring – 200 mm bladlengte, T2, Aantal bladen: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478220 20
GTIN	4045197207517
Artikelklasse	42H

Omschrijving**Uitvoering:**

Veerharde stalen bladen met duidelijk opschrift. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Taps toelopende stalen bladen. In vernikkelde schede, klembaar. Voelmaat staal, nauwkeurigheid T2.

Technische beschrijving

Bladdikte	0,05 – 1,0 (oplopend 0,05) mm
Aantal bladen	20
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3
Nauwkeurigheid	T2
Materiaal	Staal
Producttype	Voelmaat

