

**GIROD**

**Zwenktaster, tastarmlengte 12,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:  
0,07/40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	436424 0,07/40
GTIN	2050001709103
Artikelklasse	46Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchromde behuizing. **1/1000-aflezing.**

**Toepassing:**

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

**Levering:**

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

**Accessoires:**

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

**Reservedeel:**

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

**Opmerking:**

**Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,002/0,001** – afwijkingsmarge 2 µm, totale afwijkingsmarge 4 µm, meetwaarde-omkeerbereik 2 µm.

## Technische beschrijving

Behuizing-Ø	40 mm
Meetbereik in elke richting	0,07 mm
Aflezings	0,001 mm
Meetkracht	0,2 N
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspansacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	12,5 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 12,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436210 2
Centreerhouder Type	436512
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120