



Schroefdraadsjabloon, Voor schroefdraad: M/G



Bestelgegevens

Bestelnummer	477000 M/G
GTIN	4045197207340
Artikelklasse	42H

Omschrijving

Uitvoering:

Staal; **met nauwkeurig gefreesde tanden**. Platte beugel met kunststof klemschroeven voor het bijeenhouden van de bladen.

Toepassing:

Voor het controleren van de spoed bij buiten- en binnenschroefdraad.

Technische beschrijving

Voor spoed	0,25 - 6 mm
Aantal bladen	24 / 6
Voor aantal windingen per inch	11 - 28
voor schroefdraad	metrisch en gasdraad
Producttype	Schroefdraadsjabloon

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/477000-M/G>