

Mahr

Zwenktaster, tastarmlengte 41,2 / 32,3 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,25/29mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

Mahr – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetwaarde-omkeerbereik f_u	5 μm
Afwijkingsmarge f_e	10 μm
Behuizing- \emptyset	29 mm
Meetkracht	0,07 N
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	13 μm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht- \emptyset h6	8 mm
Lengte tastarm	41,2 mm
Meetkogel- \emptyset	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Centreerhouder Type	436512
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
HM-taster, tastarmlengte 32,3 mm Meetkogel- \emptyset 2 mm	436354 2
HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm Meetkogel- \emptyset 2 mm	436321 2
HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm Meetkogel- \emptyset 2R mm	436321 2R

Vierkanthouder voor minitaster	436510
Opspannschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 8 mm	436311 8
Reserveglas voor zwenktaster Buiten-Ø 30 mm	436328 30
Opspannschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4