

**Garant****Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:  
0,4/40mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Artikelklasse	41C

## Omschrijving

### Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

### met 1/100-aflezing.

**GARANT** – Robijn gelagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Zeer exact uitgelijnd tastarmlager; antimagnetisch.

### Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

### Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

### Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

### Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

### Opmerking:

**Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01** – afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3µm.

## Technische beschrijving

Behuizing-Ø	40 mm
Meetkracht	0,15 N
Meetbereik in elke richting	0,4/29 mm
Aflezing	0,01 mm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	14,5 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 1 mm	436371 1
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436371 2
Reserveglas voor zwenktaster Buiten-Ø 40 mm	436328 40
Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 3 mm	436371 3
Centreerhouder Type	436512

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436371 2R
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120