

**Mahr****Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:  
0,8/40mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	436301 0,8/40
GTIN	4059192013608
Artikelklasse	43A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

### met 1/100-aflezing.

**Mahr** – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

### Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

### Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

### Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

### Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

### Opmerking:

**Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01** – afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3µm.

## Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meetkracht	0,15 N
Behuizing-Ø	40 mm
Meetbereik in elke richting	0,8 mm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

## Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

## Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436371 2R
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 3 mm	436371 3
Reserveglas voor zwenktaster Buiten-Ø 40 mm	436328 40
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436371 2
Vierkanthouder voor minitaster	436510
Centreerhouder Type	436512

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 1 mm	436371 1
Opspannschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 8 mm	436311 8
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120